

Art.-Nr.: 10.05.01.00278




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	1,10 mm
Consommation de puissance DC	1,0 W
Poids propre	0,038 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	8,40 mm
Longueur L	42,00 mm
Largeur B1	15,00 mm
Hauteur H1	31,00 mm
Hauteur H	20,50 mm
Diamètre intérieur d	3,20 mm
Espacement des trous X1	9,7 mm

Données de construction EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H



Art.-Nr.: 10.05.01.00278

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	1,10 mm
Consommation de puissance DC	1,0 W
Poids propre	0,038 kg
Temps de fermeture	12,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00278

