

Art.-Nr.: 10.05.01.00278




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	1,10 mm
Consumo de potencia DC	1,0 W
Peso	0,038 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mando	Abierta sin corriente

EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	8,40 mm
Longitud L	42,00 mm
Anchura B1	15,00 mm
Altura H1	31,00 mm
Altura H	20,50 mm
Diámetro interior d	3,20 mm
Cuadrícula de orificios X1	9,7 mm

Datos de diseño EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H



Art.-Nr.: 10.05.01.00278



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	1,10 mm
Consumo de potencia DC	1,0 W
Peso	0,038 kg
Tiempo de cierre	12,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00278



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00278