

Solenoid valf

EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP



Art.-Nr.: 10.05.01.00280



EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	0,80 mm
Enerji tüketimi DC	1,3 W
Ağırlık	0,038 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfi	Impulse valfi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	8,40 mm
Uzunluk L	42,00 mm
Genişlik B1	15,00 mm
Yükseklik H1	31,00 mm
Yükseklik H	20,50 mm
İç çap d	3,20 mm
Delik aralığı X1	9,7 mm

Tasarım verileri EMV 0.8 24V-DC 3/2 IMP



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00280

Art.-Nr.: 10.05.01.00280

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	0,80 mm
Enerji tüketimi DC	1,3 W
Ağırlık	0,038 kg
Kapanış saati	15,0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Impulse valfi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00280WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00280