



Art.-Nr.: 10.05.01.00288



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation



Données de construction EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	1,50 mm
Consommation de puissance DC	2,8 W
Poids propre	0,065 kg
Tension DC	24 V - DC
Connexion électrique de l'interface	Câble, 2 pôles
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 7,0 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	M5-M
Vanne de commande	sans courant, fermé

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	46,50 mm
Longueur L	43,10 mm
Largeur B1	26,60 mm
Largeur B2	8,10 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Filetage G1	M5-M
Filetage G2	M5-F



Art.-Nr.: 10.05.01.00288



Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	1,50 mm
Consommation de puissance DC	2,8 W
Poids propre	0,065 kg
Temps de fermeture	12,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 7,0 bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	sans courant, fermé



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00288

