


Art.-Nr.: 10.05.01.00288




EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	1.50 mm
Enerji tüketimi DC	2.8 W
Ağırlık	0.065 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Arayüz elektrik bağlantısı	Kablo, 2 kutuplu
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 7,0 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	M5-M
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Tasarım verileri EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	46.50 mm
Uzunluk L	43.10 mm
Genişlik B1	26.60 mm
Genişlik B2	8.10 mm
İç çap d	4.00 mm
Diş G1	M5-M
Diş G2	M5-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00288



Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	1.50 mm
Enerji tüketimi DC	2.8 W
Ağırlık	0.065 kg
Kapanış saati	12.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 7,0 bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00288

