



Art.-Nr.: 10.05.01.00288



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	1,50 mm
Consumo de potencia DC	2,8 W
Peso	0,065 kg
Tensión DC	24 V - DC
Interfaz conexión eléctrica	Cable, 2 polos
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 7,0 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	M5-MA
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	46,50 mm
Longitud L	43,10 mm
Anchura B1	26,60 mm
Anchura B2	8,10 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Rosca G1	M5-MA
Rosca G2	M5-HE



Art.-Nr.: 10.05.01.00288



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	1,50 mm
Consumo de potencia DC	2,8 W
Peso	0,065 kg
Tiempo de cierre	12,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 7,0 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00288

