


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	2.50 mm
Enerji tüketimi DC	4.5 W
Ağırlık	0.100 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Arayüz elektrik bağlantısı	Kablo, 2 kutuplu
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 7,0 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/8"-M
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	56.50 mm
Uzunluk L	51.70 mm
Genişlik B1	31.70 mm
Genişlik B2	10.70 mm
İç çap d	4.00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş G2	M5-F

Tasarım verileri EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art.-Nr.: 10.05.01.00289



Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	2.50 mm
Enerji tüketimi DC	4.5 W
Ağırlık	0.100 kg
Kapanış saati	18.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 7,0 bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00289

