

Art.-Nr.: 10.05.01.00289




EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	2,50 mm
Consumo de potencia DC	4,5 W
Peso	0,100 kg
Tensión DC	24 V - DC
Interfaz conexión eléctrica	Cable, 2 polos
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1/8"-MA
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Datos de diseño EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	56,50 mm
Longitud L	51,70 mm
Anchura B1	31,70 mm
Anchura B2	10,70 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Rosca G2	M5-HE



Art.-Nr.: 10.05.01.00289



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	2,50 mm
Consumo de potencia DC	4,5 W
Peso	0,100 kg
Tiempo de cierre	18,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00289

