


Art.-Nr.: 10.05.01.00290



EMV 2 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	2,00 mm
Consumo de potencia DC	2,4 W
Peso	0,150 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 8,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1/8"-HE
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0,400 m³/h

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	68,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	70,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	G1/8"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	16,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	30,0 mm
Rosca G5	M5-HE



Art.-Nr.: 10.05.01.00290



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	2,00 mm
Consumo de potencia DC	2,4 W
Peso	0,150 kg
Tiempo de cierre	12,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 8,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0,400 m³/h



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00290



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00290