




EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi



Tasarım verileri EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	2.00 mm
Enerji tüketimi DC	2.4 W
Ağırlık	0.150 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/8"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	0.400 m³/h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	68.00 mm
Genişlik B	25.00 mm
Yükseklik H	70.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Delik aralığı Y1	16.0 mm
Delik aralığı X1	30.0 mm
Diş G5	M5-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00290

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	2.00 mm
Enerji tüketimi DC	2.4 W
Ağırlık	0.150 kg
Kapanış saati	12.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0.400 m ³ /h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00290WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00290