

Art.-Nr.: 10.05.01.00290




EMV 2 24V-DC 3/2 NC

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	2,00 mm
Consommation de puissance DC	2,4 W
Poids propre	0,150 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 8,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1/8"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0,400 m³/h



Données de construction EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	68,00 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Espacement des trous Y1	16,0 mm
Espacement des trous X1	30,0 mm
Filetage G5	M5-F



Art.-Nr.: 10.05.01.00290

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	2,00 mm
Consommation de puissance DC	2,4 W
Poids propre	0,150 kg
Temps de fermeture	12,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 8,00 bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	sans courant, fermé
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0,400 m³/h

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00290

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00290