

EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P


Art.-Nr.: 10.05.01.00366



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	3,0 mm
Consumo de potencia DC	5,4 W
Peso	0,153 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Rosca conexión	G1/4"-M
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	72,00 mm
Longitud L	64,50 mm
Anchura B1	36,00 mm
Anchura B2	12,80 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Rosca G2	G1/8"-HE

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00366

Art.-Nr.: 10.05.01.00366

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	3,0 mm
Consumo de potencia DC	5,4 W
Peso	0,153 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00366

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00366

2