


Art.-Nr.: 10.05.01.00366



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	64,50 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm



Données de construction EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	72,00 mm
Longueur L	64,50 mm
Largeur B1	36,00 mm
Largeur B2	12,80 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Filetage G2	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00366



Données techniques

Attribut	Valeur
Consommation de puissance DC	5,4 W
Poids propre	0,153 kg
Volume de flux nominal	10,500 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Température de travail	°C
Vanne de commande	sans courant, fermé
Tension	24V - DC



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00366

