


Art.-Nr.: 10.05.01.00366



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	64.50 mm
İç çap d	6.00 mm



Tasarım verileri EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	72.00 mm
Uzunluk L	64.50 mm
Genişlik B1	36.00 mm
Genişlik B2	12.80 mm
İç çap d	6.00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş G2	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00366



Teknik veriler

Attribute	Value
Enerji tüketimi DC	5.4 W
Ağırlık	0.153 kg
Nominal akış hızı	10.500 m ³ /h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Gerilim	24V - DC



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00366

