

Art.-Nr.: 10.05.01.00366




EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L	64,50 mm
Diametro interno d	6,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	72,00 mm
Lunghezza L	64,50 mm
Larghezza B1	36,00 mm
Larghezza B2	12,80 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Filettatura G2	G1/8"-IG



Dati di costruzione EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Art.-Nr.: 10.05.01.00366



Dati tecnici

Attributo	Valore
Consumo di energia DC	5,4 W
Peso	0,153 kg
Portata nominale	10,500 m³/h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 8,0 bar
Temperatura d'intervento	°C
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Tensione	24V - DC



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00366

