

Art.-Nr.: 10.05.02.00068




EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Poids propre	0,500 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1-1/4"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m ³ /h



Données de construction EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	200,50 mm
Longueur L	160,00 mm
Largeur B1	101,00 mm
Largeur B2	61,50 mm
Largeur B	90,50 mm
Hauteur H	101,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	G1-1/4"-F
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous X1	33,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00068

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Consommation de puissance DC	9,8 W
Poids propre	0,500 kg
Temps de fermeture	300,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m³/h

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00068

**Données de commande des accessoires 10.05.02.00068**

Typ		num
Filtre avec extension	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062
Connecteur	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157
Collier de serrage	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098

