




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	32,00 mm
Peso	0,500 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1-1/4"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m³/h

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	200,50 mm
Longitud L	160,00 mm
Anchura B1	101,00 mm
Anchura B2	61,50 mm
Anchura B	90,50 mm
Altura H	101,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Rosca G1	G1-1/4"-HE
Rosca G2	G1-1/4"-HE
Cuadrícula de orificios X1	33,0 mm

Datos de diseño EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00068

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	32,00 mm
Consumo de potencia DC	9,8 W
Peso	0,500 kg
Tiempo de cierre	300,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m³/h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.02.00068

**Pedir accesorios de datos 10.05.02.00068**

Typ		n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062
Conector	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157
Boquilla de tubo	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Abrazadera de tubo	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00068