


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32.00 mm
Ağırlık	0.500 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	121.400 m ³ /h

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	200.50 mm
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B1	101.00 mm
Genişlik B2	61.50 mm
Genişlik B	90.50 mm
Yükseklik H	101.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı X1	33.0 mm

Tasarım verileri EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00068

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32.00 mm
Enerji tüketimi DC	9.8 W
Ağırlık	0.500 kg
Kapanış saati	300.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121.400 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00068**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00068**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG 10.05.01.00062
Fiş	STEC 4 S-M12-4 St 10.05.02.00157
Hortum kelepçesi	SSD 65-70 ST-VZ 10.07.10.00098

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00068