

Art.-Nr.: 10.05.02.00068


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	32,00 mm
Peso	0,500 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1-1/4"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m ³ /h

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	200,50 mm
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B1	101,00 mm
Larghezza B2	61,50 mm
Larghezza B	90,50 mm
Altezza H	101,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Filettatura G1	G1-1/4"-IG
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata X1	33,0 mm

Dati di costruzione EMVP 32 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.02.00068

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	32,00 mm
Consumo di energia DC	9,8 W
Peso	0,500 kg
Tempo di chiusura	300,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVP
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121,400 m ³ /h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.02.00068

**Ordinare gli accessori dati 10.05.02.00068**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062
Connettore	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157
Fascetta	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098

