




EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	50.00 mm
Ağırlık	1.360 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G2"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	310.000 m ³ /h

Tasarım verileri

Tasarım verileri EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Attribute	Value
Uzunluk L1	260.00 mm
Uzunluk L	225.00 mm
Genişlik B1	151.00 mm
Genişlik B2	105.50 mm
Genişlik B	114.00 mm
Yükseklik H	142.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
Dış G1	G2"-F
Dış G2	G2"-F
Delik aralığı X1	49.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00069

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	50.00 mm
Enerji tüketimi DC	9.4 W
Ağırlık	1.360 kg
Kapanış saati	500.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	310.000 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00069**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00069**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064
Kaynaklı nipel	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ 10.01.10.02811

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00069