Électrovanne

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00069

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	50,00 mm
Poids propre	1,360 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordtage	G2"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	310,000 m³/h

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12



Données de construction EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	260,00 mm
Longueur L	225,00 mm
Largeur B1	151,00 mm
Largeur B2	105,50 mm
Largeur B	114,00 mm
Hauteur H	142,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	G2"-F
Filetage G2	G2"-F
Espacement des trous X1	49,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Électrovanne

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00069

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	50,00 mm
Consommation de puissance DC	9,4 W
Poids propre	1,360 kg
Temps de fermeture	500,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	310,000 m^3/h

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.05.02.00069**

Données de commande des accessoires 10.05.02.00069

Typ		num
Filtre avec extension	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50	10.05.01.00064
Insert soudé	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ	10.01.10.02811

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr