

Válvula electromagnética

# EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00074




EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	32,00 mm
Peso	0,500 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1-1/4" -HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	121,400 m³/h



Datos de diseño EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	203,50 mm
Longitud L	163,00 mm
Anchura B1	101,00 mm
Anchura B2	61,50 mm
Anchura B	90,50 mm
Altura H	101,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Rosca G1	G1-1/4" -HE
Rosca G2	G1-1/4" -HE
Cuadrícula de orificios X1	33,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074)

1

**EMVP 32 230V-AC 3/2 NO**

Art.-Nr.: 10.05.02.00074

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	32,00 mm
Peso	0,500 kg
Tiempo de cierre	300,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	121,400 m <sup>3</sup> /h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.02.00074](http://www.schmalz.com/10.05.02.00074)

**Datos de pedido accesos 10.05.02.00074**

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	10.05.01.00062


[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074)