

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00074




EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Poids propre	0,500 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1-1/4" -F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Débit nominal à 0,1 bar	121,400 m³/h



Données de construction EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	203,50 mm
Longueur L	163,00 mm
Largeur B1	101,00 mm
Largeur B2	61,50 mm
Largeur B	90,50 mm
Hauteur H	101,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	G1-1/4" -F
Filetage G2	G1-1/4" -F
Espace des trous X1	33,0 mm


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00074

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Poids propre	0,500 kg
Temps de fermeture	300,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Débit nominal à 0,1 bar	121,400 m ³ /h

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00074

**Données de commande accessoires 10.05.02.00074**

Typ	Nombre d'article
Filtre avec extension	10.05.01.00062


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074