


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32,00 mm
Ağırlık	0,500 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	121,400 m ³ /h

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	203,50 mm
Uzunluk L	163,00 mm
Genişlik B1	101,00 mm
Genişlik B2	61,50 mm
Genişlik B	90,50 mm
Yükseklik H	101,00 mm
Dış çap D	80,00 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı X1	33,0 mm

Tasarım verileri EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00074

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32,00 mm
Ağırlık	0,500 kg
Kapanış saati	300,0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	121,400 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00074**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.02.00074**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG
	10.05.01.00062

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00074