

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00075




EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Peso	1,360 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G2"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	310,000 m³/h



Datos de diseño EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	260,00 mm
Longitud L	225,00 mm
Anchura B1	151,00 mm
Anchura B2	105,50 mm
Anchura B	114,00 mm
Altura H	142,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Rosca G1	G2"-HE
Rosca G2	G2"-HE
Cuadrícula de orificios X1	49,0 mm


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00075

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00075

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Peso	1,360 kg
Tiempo de cierre	500,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	310,000 m ³ /h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.02.00075

**Datos de pedido accesorios 10.05.02.00075**

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	10.05.01.00064
Boquilla soldada	10.01.10.02811

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00075

2