




EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	50,00 mm
Ağırlık	1,360 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G2"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	310,000 m ³ /h

Tasarım verileri

Tasarım verileri EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Attribute	Value
Uzunluk L1	260,00 mm
Uzunluk L	225,00 mm
Genişlik B1	151,00 mm
Genişlik B2	105,50 mm
Genişlik B	114,00 mm
Yükseklik H	142,00 mm
Dış çap D	80,00 mm
Dış G1	G2"-F
Dış G2	G2"-F
Delik aralığı X1	49,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00075

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	50,00 mm
Ağırlık	1,360 kg
Kapanış saati	500,0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	310,000 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00075**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.02.00075**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064
Kaynaklı nipel	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ 10.01.10.02811

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00075