

Art.-Nr.: 10.05.02.00144




Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	10.00 mm
Ağırlık	0.420 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G3/8" -F
Kontrol Valfi	İsteğe bağlı NO / NC
NennDurchfluss bei 0,1 bar	19.300 m³/h

EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	117.00 mm
Uzunluk L2	19.50 mm
Uzunluk L	50.00 mm
Genişlik B1	67.00 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H1	154.50 mm
Yükseklik H2	32.80 mm
Yükseklik H	147.00 mm
Dış çap D	56.00 mm
İç çap d	4.30 mm

Tasarım verileri EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00144

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	10.00 mm
Enerji tüketimi DC	5.0 W
Ağırlık	0.420 kg
Kapanış saati	22.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	İsteğe bağlı NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	19.300 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00144**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00144**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10 10.05.01.00065
Fiş	STEC 4 S-M12-4 St 10.05.02.00157

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.05.02.00144**

Typ	Ürün numarası
Set of parts subject to wear	VST EMVP 10.05.02.00331
Valve coil	SPULE 24V-DC 10.05.02.00340
Outlet socket	STEC-DOSE-24V-DC 10.05.02.00337

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00144