




EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Ağırlık	0.520 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1"-F
Kontrol Valfi	İsteğe bağlı NO / NC
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	90.100 m ³ /h



Tasarım verileri EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	132.00 mm
Uzunluk L	94.00 mm
Genişlik B1	87.00 mm
Genişlik B2	47.00 mm
Genişlik B	94.00 mm
Yükseklik H1	195.50 mm
Yükseklik H2	22.00 mm
Yükseklik H	189.50 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	8.00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00151

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Enerji tüketimi DC	7.0 W
Ağırlık	0.520 kg
Kapanış saati	80.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	İsteğe bağlı NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90.100 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00151**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00151**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x38 G1-AG EMVP 10.05.01.00063
Fiş	STEC 4 S-M12-4 St 10.05.02.00157

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00151