

Art.-Nr.: 10.05.02.00151


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Peso	0,520 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1 "-IG
Valvola di controllo	Opzionale NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90,100 m ³ /h

EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12



Dati di costruzione EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	132,00 mm
Lunghezza L	94,00 mm
Larghezza B1	87,00 mm
Larghezza B2	47,00 mm
Larghezza B	94,00 mm
Altezza H1	195,50 mm
Altezza H2	22,00 mm
Altezza H	189,50 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	8,00 mm



Art.-Nr.: 10.05.02.00151

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Consumo di energia DC	7,0 W
Peso	0,520 kg
Tempo di chiusura	80,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVP
Valvola di controllo	Opzionale NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90,100 m ³ /h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.02.00151

**Ordinare gli accessori dati 10.05.02.00151**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x38 G1-AG EMVP	10.05.01.00063
Connettore	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157

