

Art.-Nr.: 10.05.02.00151




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Peso	0,520 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1"-HE
Válvula de mando	Opcional NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90,100 m <sup>3</sup> /h

EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12



Datos de diseño EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	132,00 mm
Longitud L	94,00 mm
Anchura B1	87,00 mm
Anchura B2	47,00 mm
Anchura B	94,00 mm
Altura H1	195,50 mm
Altura H2	22,00 mm
Altura H	189,50 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	8,00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00151



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Consumo de potencia DC	7,0 W
Peso	0,520 kg
Tiempo de cierre	80,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Opcional NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90,100 m <sup>3</sup> /h



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.02.00151](http://www.schmalz.com/10.05.02.00151)



## Pedir accesorios de datos 10.05.02.00151

Typ		n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x38 G1-AG EMVP	10.05.01.00063
Conector	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157

