




EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	25,00 mm
Ağırlık	0,680 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1"-F
Kontrol Valfi	Impulse valfi
0,1 bar'da nominal akış	90,100 m ³ /h



Tasarım verileri EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	132,00 mm
Uzunluk L	94,00 mm
Genişlik B2	47,00 mm
Genişlik B	94,00 mm
Yükseklik H1	173,80 mm
Yükseklik H2	22,00 mm
Yükseklik H	166,80 mm
Dış çap D	80,00 mm
İç çap d	8,00 mm
Dış G1	G1"-F

Art.-Nr.: 10.05.02.00152

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25,00 mm
Enerji tüketimi DC	7,0 W
Ağırlık	0,680 kg
Kapanış saati	100,0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Impulse valfi
0,1 bar'da nominal akış	90,100 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00152**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.02.00152**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x38 G1-AG EMVP
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.05.02.00152**

Typ	Ürün numarası
Set of parts subject to wear	VST EMVP
Valf bobini	SPULE 24V-DC
Çıkış soketi	STEC-DOSE-24V-DC

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00152