



EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Ağırlık	0.110 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/8"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	3.800 m³/h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	37.00 mm
Uzunluk L	32.00 mm
Genişlik B2	15.00 mm
Genişlik B	15.00 mm
Yükseklik H2	19.50 mm
Yükseklik H	88.40 mm
İç çap d	4.30 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Yükseklik H3	12.00 mm



Tasarım verileri EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00162

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Enerji tüketimi DC	2.4 W
Ağırlık	0.110 kg
Kapanış saati	19.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	3.800 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00162**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00162**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00162