

Электромагнитный клапан

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00162




EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	5.00 mm
Вес	0.110 kg
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 8,00 бар
Функция клапана	3/2-ходовой клапан
Соединительная резьба	G1/8"-F
Регулирующий клапан	Нормально закрытый
Номинальный расход при 0,1 бар	3.800 m³/h

Электромагнитный клапан EMVP поставляется в виде готового к подключению изделия.

Доступные аксессуары: вентиляционный фильтр, соединительный кабель для электромагнитных клапанов, гнездо с разъемом M12



Конструктивные данные EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	37.00 mm
Длина L	32.00 mm
Ширина B2	15.00 mm
Ширина B	15.00 mm
Высота H2	19.50 mm
Высота H	88.40 mm
Внутренний диаметр d	4.30 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Резьба G2	G1/8"-F
Высота H3	12.00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00162

Электромагнитный клапан

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00162



Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	5.00 mm
Потребление электроэнергии постоянного тока	2.4 W
Вес	0.110 kg
Время закрытия	19.0 ms
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 8,00 бар
Семейство продуктов	EMVP
Регулирующий клапан	Нормально закрытый
Номинальный расход при 0,1 бар	3.800 m ³ /h



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00162



Данные для заказа Аксессуары 10.05.02.00162

Тип	Количество предметов
Соединительные кабели	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00162