

Art.-Nr.: 10.05.02.00162




EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

## Datos técnicos

| Atributo                                    | Valor                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño nominal                              | 5,00 mm                       |
| Peso                                        | 0,110 kg                      |
| Tensión DC                                  | 24 V - DC                     |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar            |
| Válvula de función                          | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Rosca conexión                              | G1/8"-HE                      |
| Válvula de mando                            | Cerrado sin corriente         |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar                  | 3,800 m³/h                    |



Datos de diseño EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

## Datos de diseño

| Atributo            | Valor    |
|---------------------|----------|
| Longitud L1         | 37,00 mm |
| Longitud L          | 32,00 mm |
| Anchura B2          | 15,00 mm |
| Anchura B           | 15,00 mm |
| Altura H2           | 19,50 mm |
| Altura H            | 88,40 mm |
| Diámetro interior d | 4,30 mm  |
| Rosca G1            | G1/8"-HE |
| Rosca G2            | G1/8"-HE |
| Altura H3           | 12,00 mm |



Art.-Nr.: 10.05.02.00162

**Datos técnicos**

| Atributo                                    | Valor                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Tamaño nominal                              | 5,00 mm               |
| Consumo de potencia DC                      | 2,4 W                 |
| Peso                                        | 0,110 kg              |
| Tiempo de cierre                            | 19,0 ms               |
| Tensión DC                                  | 24 V - DC             |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar    |
| Familia de productos                        | EMVP                  |
| Válvula de mando                            | Cerrado sin corriente |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar                  | 3,800 m³/h            |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.02.00162](http://www.schmalz.com/10.05.02.00162)

**Pedir accesorios de datos 10.05.02.00162**

| Typ               | n                      |
|-------------------|------------------------|
| Cable de conexión | ASK B-Form-C 5000 K-3P |
|                   | 21.04.06.00084         |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00162](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00162)