

Art.-Nr.: 10.05.02.00165




EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	8.00 mm
Ağırlık	0.270 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	5/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/4"-F
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	11.300 m ³ /h



Tasarım verileri EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	45.00 mm
Uzunluk L	40.00 mm
Genişlik B2	15.20 mm
Genişlik B	20.00 mm
Yükseklik H2	86.30 mm
Yükseklik H	172.70 mm
İç çap d	5.50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/4"-F
Yükseklik H3	40.00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00165

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	8.00 mm
Enerji tüketimi DC	3.1 W
Ağırlık	0.270 kg
Kapanış saati	11.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	11.300 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00165**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00165**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00165