

Válvula electromagnética

EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP



Art.-Nr.: 10.05.02.00167




EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	0,530 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G3/4"-HE
Válvula de mando	Válvula de impulsos



Datos de diseño EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	115,50 mm
Longitud L	75,00 mm
Anchura B2	37,50 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H1	152,10 mm
Altura H2	22,50 mm
Altura H	143,60 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	6,50 mm
Rosca G1	G3/4"-HE



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00167

Art.-Nr.: 10.05.02.00167

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Consumo de potencia DC	5,0 W
Peso	0,530 kg
Tiempo de cierre	110,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 5,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Válvula de impulsos

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.02.00167

**Pedir accesorios de datos 10.05.02.00167**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x39 G3/4-AG 10.05.01.00062
Cable de conexión	ASK B-Form-C 5000 K-3P 21.04.06.00084

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.05.02.00167**

Typ	n
Juego de piezas de desgaste	VST EMVP 10.05.02.00333
Bobina de la válvula	SPULE 24V-DC 10.05.02.00341
Caja de enchufe	STEC-DOSE-24V-DC 10.05.02.00338


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00167