




EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	20.00 mm
Ağırlık	0.530 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G3/4\"-F
Kontrol Valfi	Impulse valfi

Tasarım verileri

Tasarım verileri EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Attribute	Value
Uzunluk L1	115.50 mm
Uzunluk L	75.00 mm
Genişlik B2	37.50 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	152.10 mm
Yükseklik H2	22.50 mm
Yükseklik H	143.60 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	6.50 mm
Dış G1	G3/4\"-F

Art.-Nr.: 10.05.02.00167

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	20.00 mm
Enerji tüketimi DC	5.0 W
Ağırlık	0.530 kg
Kapanış saati	110.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Impulse valfi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00167**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00167**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.05.02.00167**

Typ	Ürün numarası
Set of parts subject to wear	VST EMVP
Valve coil	SPULE 24V-DC
Outlet socket	STEC-DOSE-24V-DC

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00167