

**EMVP 50 24V-DC 3/2 NC**

Art.-Nr.: 10.05.02.00168




EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Peso	1,360 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G2"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente



Dati di costruzione EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	260,00 mm
Lunghezza L	225,00 mm
Larghezza B1	151,00 mm
Larghezza B2	105,50 mm
Larghezza B	114,00 mm
Altezza H	142,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Filettatura G2	G2"-IG
Griglia forata X1	49,0 mm



Valvola elettromagnetica

# EMVP 50 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00168



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Consumo di energia DC	5,0 W
Peso	1,360 kg
Tempo di chiusura	500,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVP
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.05.02.00168](http://www.schmalz.com/10.05.02.00168)



## Dati di ordinazione accessori 10.05.02.00168

Typ	Numero articolo
Nipplo saldato	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ 10.01.10.02811



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00168](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00168)

2