

Válvula electromagnética

EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00168




EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|-------------------------------|
| Tamaño nominal | 50,00 mm |
| Peso | 1,360 kg |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Rosca conexión | G2"-HE |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |



Datos de diseño EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|----------------------------|-----------|
| Longitud L1 | 260,00 mm |
| Longitud L | 225,00 mm |
| Anchura B1 | 151,00 mm |
| Anchura B2 | 105,50 mm |
| Anchura B | 114,00 mm |
| Altura H | 142,00 mm |
| Diámetro exterior D | 80,00 mm |
| Rosca G1 | G2"-HE |
| Rosca G2 | G2"-HE |
| Cuadrícula de orificios X1 | 49,0 mm |



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00168

1

Válvula electromagnética

EMVP 50 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00168



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|-----------------------|
| Tamaño nominal | 50,00 mm |
| Consumo de potencia DC | 5,0 W |
| Peso | 1,360 kg |
| Tiempo de cierre | 500,0 ms |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Familia de productos | EMVP |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.02.00168



Datos de pedido accesorios 10.05.02.00168

| Typ | Número de artículo |
|------------------|--|
| Boquilla soldada | ANSW-NIP G2x70 ST-VZ 10.01.10.02811 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00168

2