

Art.-Nr.: 10.05.02.00171




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Peso	1,360 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G2"-HE
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	260,00 mm
Longitud L	225,00 mm
Anchura B1	151,00 mm
Anchura B2	105,50 mm
Anchura B	114,00 mm
Altura H	142,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Rosca G1	G2"-HE
Rosca G2	G2"-HE
Cuadrícula de orificios X1	49,0 mm

Datos de diseño EMVP 50 230V-AC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00171



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Consumo de potencia DC	5,0 W
Peso	1,360 kg
Tiempo de cierre	500,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.02.00171](http://www.schmalz.com/10.05.02.00171)



## Pedir accesorios de datos 10.05.02.00171

Typ	n
Boquilla soldada	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ   10.01.10.02811

