

Art.-Nr.: 10.05.02.00171




EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	50,00 mm
Poids propre	1,360 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G2"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé



Données de construction EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	260,00 mm
Longueur L	225,00 mm
Largeur B1	151,00 mm
Largeur B2	105,50 mm
Largeur B	114,00 mm
Hauteur H	142,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	G2"-F
Filetage G2	G2"-F
Espacement des trous X1	49,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00171

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	50,00 mm
Consommation de puissance DC	5,0 W
Poids propre	1,360 kg
Temps de fermeture	500,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00171

**Données de commande des accessoires 10.05.02.00171**

Typ	num
Insert soudé	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ 10.01.10.02811

