Valvola elettromagnetica

EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00171

EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Peso	1,360 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G2"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12



Dati di costruzione EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	260,00 mm
Lunghezza L	225,00 mm
Larghezza B1	151,00 mm
Larghezza B2	105,50 mm
Larghezza B	114,00 mm
Altezza H	142,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Filettatura G2	G2"-IG
Griglia forata X1	49,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Valvola elettromagnetica

EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00171

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Consumo di energia DC	5,0 W
Peso	1,360 kg
Tempo di chiusura	500,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVP
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.05.02.00171**

Ordinare gli accessori dati 10.05.02.00171

Typ		codice articolo
Nipplo saldato	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ	10.01.10.02811

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it