


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32.00 mm
Ağırlık	0.500 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	200.50 mm
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B1	101.00 mm
Genişlik B2	61.50 mm
Genişlik B	90.50 mm
Yükseklik H	101.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Dış G3	G3/4-IG

Tasarım verileri EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00198

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32.00 mm
Enerji tüketimi DC	0.5 W
Ağırlık	0.500 kg
Kapanış saati	300.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal akış hızı	130.000 m ³ /h
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00198WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00198