

Art.-Nr.: 10.05.02.00198


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	32,00 mm
Peso	0,500 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1-1/4"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	200,50 mm
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B1	101,00 mm
Larghezza B2	61,50 mm
Larghezza B	90,50 mm
Altezza H	101,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Filettatura G1	G1-1/4"-IG
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Filettatura G3	G3/4"-IG

Dati di costruzione EMVP 32 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00198



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	32,00 mm
Consumo di energia DC	0,5 W
Peso	0,500 kg
Tempo di chiusura	300,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Portata nominale	130,000 m <sup>3</sup> /h
Famiglia di prodotti	EMVP
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.05.02.00198](http://www.schmalz.com/10.05.02.00198)

