

Art.-Nr.: 10.05.02.00200




EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Poids propre	0,500 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1-1/4"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé



Données de construction EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	203,50 mm
Longueur L	163,00 mm
Largeur B1	101,00 mm
Largeur B2	61,50 mm
Largeur B	90,50 mm
Hauteur H	101,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Filetage G1	G1-1/4"-F
Filetage G2	G1-1/4"-F
Filetage G3	G3/8-IG
Filetage G4	G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.05.02.00200

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	32,00 mm
Consommation de puissance DC	5,0 W
Poids propre	0,500 kg
Temps de fermeture	300,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Volume de flux nominal	130,000 m³/h
Famille de produits	EMVP
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00200

