




EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	32,00 mm
Ağırlık	0,500 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Tasarım verileri EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	203,50 mm
Uzunluk L	163,00 mm
Genişlik B1	101,00 mm
Genişlik B2	61,50 mm
Genişlik B	90,50 mm
Yükseklik H	101,00 mm
Dış çap D	80,00 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Dış G3	G3/8-IG
Dış G4	G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.05.02.00200

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	32,00 mm
Enerji tüketimi DC	5,0 W
Ağırlık	0,500 kg
Kapanış saati	300,0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Nominal akış hızı	130,000 m ³ /h
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00200WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00200