



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	8.00 mm
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal akış hızı	42.000 m ³ /h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,00 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Kontrol basınç aralığı [bar]	3,0 ... 10,0
Dış G1	G1/8"-F
Bağlantı dişi	G1/8"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Gerilim	24V - DC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	213.80 mm
Uzunluk L	175.60 mm
Genişlik B	16.80 mm
Yükseklik H1	58.70 mm
Yükseklik H	40.80 mm
İç çap d	4.50 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Delik aralığı X1	19.0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00246



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00246