

Art.-Nr.: 10.05.02.00246



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	8,00 mm
Tension DC	24 V - DC
Volume de flux nominal	42,000 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,00 ... 10,00 bar
Température de travail	°C
Plage de pression de commande [bar]	3,0 ... 10,0
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage du raccordage	G 1/8"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Tension	24V - DC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	213,80 mm
Longueur L	175,60 mm
Largeur B	16,80 mm
Hauteur H1	58,70 mm
Hauteur H	40,80 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage G2	G 1/8"-F
Espacement des trous X1	19,0 mm
Filetage G3	G 1/8"-F

Données de construction EMVP 8 24V-DC 5/3 NO



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.02.00246


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00246