

Art.-Nr.: 10.05.02.00246



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	8,00 mm
Tensione DC	24 V - DC
Portata nominale	42,000 m ³ /h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,00 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	°C
Campo di pressione del controllo [bar]	3,0 ... 10,0
Filettatura G1	G1/8"-IG
Attacco filettato	G1/8"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Tensione	24V - DC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	213,80 mm
Lunghezza L	175,60 mm
Larghezza B	16,80 mm
Altezza H1	58,70 mm
Altezza H	40,80 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Griglia forata X1	19,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Dati di costruzione EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.02.00246
WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00246