




SVV G1/4-IG

SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri SVV G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Diş G1	G1/4"-M
Diş G2	G1/4"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	42,50 mm
Genişlik B	23,90 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm

Çek valf

SVV G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00003



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	24,70 g
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	1,360 m ³ /h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	1,720 m ³ /h
Akış hızı maks. vakum	400,0 l/min
Akış hızı maks.	24,000 m ³ /h
Ürün ailesi	SVK



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.03.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00003